

**Heavy Duty-tape Længde 50 m, Type: YELLOW****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964981 YELLOW
GTIN	4042448572103
Artikelklasse	97M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Selvklebende bundmærkningsbånd **tesa® skridsikker Heavy Duty 60954** til indendørs og udendørs brug. Udviklet til permanente opgaver med tung belastning og ekstreme betingelser, f.eks. i byggevoogne eller platforme og ramper. Sikker limning på de fleste overflader, saltvands- og kemikaliebestandig, god vejrbestandighed. Tape består af en PVC-bærer belagt med ekstra store partikler. **Skridsikring R13 (R12 til størrelse B/Y). Tykkelse 1,36 mm.**

**Norm:**

DIN 51130.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: gul

Længde: 50 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 1,36 mm

**Teknisk beskrivelse**

Farve	gul
temperaturbestandig op til	80 °C

Trækstyrke	400 N/mm
Bæremateriale	PVC-folie
Tykkelse	1,36 mm
Bredde	50 mm
Anvendelse	Markering
Bemærk	overriveligt med hånden
Længde	50 m
Klæbekraft på stål	70 N/mm
Klæbemiddel	akrylat
Klæbebåndstype	enkeltidet
Strækevne	35 %
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd