

**Garant****Borestang til stikdrejning, Venstre, Type: 25/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274171 25/3
GTIN	4062406577704
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

**Anvendelse:**

Til stikdrejning fra diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	2,2; 3 mm
$t_{\max}$ indvendig bearbejdning	5 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	40 mm
Samlet længde L	103 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	20 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Borestang