

Strygesten Original-Arkansas (grå), korn 5000 i træetui, Længde×bredde: 100X40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558827 100X40
GTIN	4037073005867
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse

Udførelse:

Natursten (Original-Arkansas) af meget finkornet kvarsit, meget kantstabil. Til meget fine overflader og gratfri slibning. Korn 5000 (forslibning), korn 8000 (polering).

Anvendelse:

Til **afgratning, skærping, afstrygning og rejfning** af værktøjer og værktøjsskær. Til efterbehandling af borer, flader og kanter inden for formfremstilling. Også til forbedring af overfladen, til justering og polering. **Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.**

Bemærk:

Begrænset tilførsel af olie øger standtiden og slibeeffekten.

Teknisk beskrivelse

Bredde	40 mm
Længde	100 mm
Finhedsgrad	forslibning
Korn	5000
Slibemiddel	Arkansas-quarzit
Produkttype	Strygesten

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		