



Digitale værksteds- skydelærer, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415525 300
GTIN	4062406579531
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Skydelære til indvendig og udvendig måling (med preset). Let aflæseligt LCD-display med ekstra store cifre. Optimale førings- og glideegenskaber takket være **dobbeltprismeføringen** omgivet af kunststof. Målekæber i rustfrit stål, finslebne. Med to forskydelige **målekæber, der kan udskiftes. Inkl. målekraftbegrænsning.**

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Søgerblad nr. 415527 str. sæt. Målekæbe med gevind M2,5 nr. 415526 str. 90 med gevind M2,5 til specialføler nr. 434900 – 434910.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Energiforsyning	Batteridrevet
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Vægt	0,65 kg
Preset-funktion	ja
Fejlgrænse	0,04 mm

Kæbelængde	90 mm
Antal medfølgende batterier	1
Måleområde	0 - 300 mm
Kalibrering	A1
Norm	Fabriksstandard
Målespidser	ja
Måleværktøj	digital
Materiale	ABS
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------