



## Digitale værktøds- skydelærer, Måleområde: 500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415525 500
GTIN	4062406579548
Artikelklasse	42A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skydelære til indvendig og udvendig måling (med preset). Let aflæseligt LCD-display med ekstra store cifre. Optimale førings- og glideegenskaber takket være **dobbeltpriismeføringen** omgivet af kunststof. Målekæber i rustfrit stål, finslebne. Med to forskydelige **målekæber, der kan udskiftes. Inkl. målekraftbegrænsning.**

#### Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Søgerblad nr. 415527 str. sæt. Målekæbe med gevind M2,5 nr. 415526 str. 90 med gevind M2,5 til specialføler nr. 434900 – 434910.

### Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	0,05 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Energiforsyning	Batteridrevet
Vægt	0,75 kg
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kæbelængde	90 mm
Aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme

Kalibrering	A1
Preset-funktion	ja
Måleområde	0 - 500 mm
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Målespidser	ja
Måleværktøj	digital
Materiale	ABS
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------