



Digitale værktøds- skydelærer, Måleområde: 2000mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415525 2000 |
| GTIN | 4062406579586 |
| Artikelklasse | 42A |

Beskrivelse

Udførelse:

Skydelære til indvendig og udvendig måling (med preset). Let aflæseligt LCD-display med ekstra store cifre. Optimale førings- og glideegenskaber takket være **dobbeltpriismeføringen** omgivet af kunststof. Målekæber i rustfrit stål, finslebne. Med to forskydelige **målekæber, der kan udskiftes. Inkl. målekraftbegrænsning.**

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Søgerblad nr. 415527 str. sæt. Målekæbe med gevind M2,5 nr. 415526 str. 90 med gevind M2,5 til specialføler nr. 434900 – 434910.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------|
| Fejlgrænse | 0,13 mm |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Kalibrering | A1 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Preset-funktion | ja |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Kæbelængde | 150 mm |
| Måleområde | 0 - 2000 mm |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Vægt | 2,5 kg |
| Indvendig måleansats-Ø | 20 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Aflæsning | 0,0005 tommer |
| Norm | Fabriksstandard |
| Målespidser | ja |
| Måleværktøj | digital |
| Materiale | ABS |
| Alle dele | Hærdet |
| Produkttype | Værkstedsskydelære |

Services

| | |
|---|-------------|
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 2000 mm | 021000 2000 |
|---|-------------|

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|