

**Mitutoyo****Digital ABS-værkstedsskydelære IP67 med kæbe-/standardmåleflader,  
Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415355 300
GTIN	4946368846316
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497085.

**Teknisk beskrivelse**

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Måleområde	0 - 300 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet

Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
Kæbelængde	90 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300