

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et a_p på 2,5 mm ikke overskrides.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,3 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RPKT 10T3MOT

Type: ST900

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKT 10T3MOT
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Type	HB7525
Tilspænding f_z pr. tand	0,3 mm

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		