

**Sideboard med skydelåger, plads til 3 mapper i højden, Bredde: 1200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	974212 1200
GTIN	2050002053670
Artikelklasse	91Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skab med skydelåger i træ med mellemvæg og 2 hylder (hvh. til venstre og højre for mellemvæggen), 25 mm tykke, kan indstilles i intervaller på 32 mm. Skab med stabil, præsentabel bagbeklædning. Leveres inklusive bøjlegreb i metalgrå. Stålsokkel 30 mm høj, altid metalgrå, inklusive højdejusteringsskruer. Cylinderlås med 2 nøgler.

**Lakering:**

**Dekoration, som fås i 5 farver:** ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.

**Bemærk:**

**Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023:** bøg, ask, ahorn, valnød.

**Teknisk beskrivelse**

Grebsform	Bøjlegreb
Låsenummer, kan udskiftes individuelt	nej
Dybde	450 mm
Højde	1163 mm
Overflade, korpus	Træ
med sokkel	ja
Antal hylder	2

Bredde	1200 mm
klar til låseanlæg	nej
Nyttehøjde	1083 mm
Sokkel, højde	30 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	nej
Materiale, sokkel	Stålplade
Udførelse	Skænk
Højdeindstilling i intervaller	32 mm
Farveudvalg	Dekor: Metal grå, lysegrå, perlevid, ahorn, naturlig eg
Produkttype	Kontorskab