

INNOVATEST**Hårdhedstester Rockwell HAWK, Type: 250RS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

495075 250RS

GTIN

Artikelklasse

49G

Beskrivelse**Udførelse:**

HAWK 250RS har den sidste nye teknologi til interne Rockwell-hårdhedskontroller. Enkel betjening, fremragende emneoversigt. Konstruktionen med indstiksenhed med næseholder muliggør hårdhedskontrol inde i komponenter eller på udvendige flader.

Anvendelse:

Indvendig diameter på kun 22 mm. Indvendige cylindere, rør, borer, nøgle-møtrikker, U-formede dele, møtrikker, bolte, afstandsholdere, kardanakslar, geardele, alle dele med svært tilgængelige testpunkter eller enkle flade materialer.

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-181, ISO 2039 und ASTM D785.

Leveringsomfang:

Driftsklart basisudstyr: Støttebord, plant, 60 mm, Rockwell-konus 120°, Rockwell-kugleholder 1/16 tomme.

Bemærk:

Levering og forsendelsesemballage beregnes separat. Mulighed for DAkKS-kalibrering på opstillingsstedet. Yderligere tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Bredde	465 mm
Testmetode	Rockwell
Vægt	120 kg
maksimal prøvebredde	200 mm
maksimal prøvehøjde	250 mm
Længde	600 mm
Hovedbelastning, prøvekraft	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Højde	765 mm
Rockwell skalaer	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P
Betjening	semi-automatisk
Forbelastning, prøvekraft	3, 10 kg
Strømforsyning	100–240 V / 50-60 Hz / 3A
Serie	HAWK
Aflæsning	1 HR
Display	6,5 tommer touchscreen
Interface	USB -2
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Hårdhedstester