

Garant UNILINE

**UNI Tower stationær U-form, Type: M****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 955464 M      |
| GTIN                | 4062406586188 |
| Artikelklasse       | 9GC           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet.

Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader  $\square$  9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Mulighed for montering af skuffer og låge.

**Leveringsomfang:**

UNI Tower nr. 955460 str. M; 2 hylder nr. 955481 str. M; forsats nr. 955475 str. GREY.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

**Bemærk:**

Yderligere tilbehør som f.eks. piktogrammer, hylder, skuffer og låger finder du under nr. 955474 – 955499.

**Teknisk beskrivelse**

|          |        |
|----------|--------|
| Serie    | Tower  |
| Bæreevne | 150 kg |

|   |             |
|---|-------------|
| Dybde   | 750 mm      |
| Nyttedybde  | 510 mm      |
| Bredde  | 720 mm      |
| Højde   | 2140 mm     |
| Nyttebredde   | 540 mm      |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100         |
| Hoffmann hulvægsintervaller                                     | 9×9         |
| Højdeindstilling i intervaller                                  | 37          |
| Produkttype   | Hulvægstårn |

## Tilbehør

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Forsats tilUNI Tower M Type GREY | 955475 GREY |
| UNI Towerstationær U-form Type M | 955460 M    |