

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, SmCo₅, Ø: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085922 20
GTIN	2050000965234
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo₅).
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	90 N
Højde	6 mm
Materiale, overflade	forzinket
Ø	20 mm
Gevind	M4 mm
Gevindbøsning	ja
Højde med gevind	13 mm
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Vægt	16,5 g

Materiale, magnetkerne	SmCo ₅
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogset med udvendigt gevind.10 dele Gevind M4	085921 M4
---	-----------