



## Skærholder Medium-Plus til planindstik, Højre, Ø-område Indstik D1 / D2: 160/250mm



### Bestillingsdata

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 278043 160/250 |
| GTIN                | 4062406601966  |
| Artikelklasse       | 22B            |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

#### Bemærk:

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

### Teknisk beskrivelse

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Min. 1. indstiks-Ø $D_1$    | 160 mm     |
| Maks. skæredybde $t_{maks}$ | 14 mm      |
| Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$   | 250 mm     |
| Skafthbredde $b$            | 20×20 mm   |
| Skrue                       | 279816 4   |
| Indsatstype                 | Højre      |
| Indvendig køling            | nej        |
| Stikbredde $W$              | 3; 4 mm    |
| Produkttype                 | Skærholder |

