

HOLEX**Skærholder Medium-Plus til planindstik, Højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
50/75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278045 50/75
GTIN	4062406602086
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

Maks. 1. indstiks-Ø D_2	75 mm
Min. 1. indstiks-Ø D_1	50 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	14 mm
Skafthbredde b	25×25 mm
Skrue	279816 4
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Stikbredde W	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder

