

**HOLEX****Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
240/350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278046 240/350
GTIN	4062406602215
Artikelklasse	22B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $t_{maks}$	14 mm
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	350 mm
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	240 mm
Skaftbredde $b$	25×25 mm
Skrue	279816 4
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Stikbredde $W$	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder

