

**Borestangssæt stål med IK, højre, Type: SET1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	4 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Midterforskydning L ₃	6 mm
Midterforskydning L ₃	6,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde L ₄	8 mm
Halsbredde L ₄	8 mm
Halsbredde L ₄	10 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm
Hovedlængde L ₁	22,5 mm

Hovedlængde L ₁	22 mm
Hovedlængde L ₁	27,5 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings-Ø D _{min}	11 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	8 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Spændehøjde L ₂	7 mm
Samlet længde L	110 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	100 mm
ISO-kode holder	A0608H SCLCR/L06
ISO-kode holder	A0810H SDUCR/L07
ISO-kode holder	A0810J SCLCR/L06
ISO-kode holder	A1012K SDUCR/L07
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0608/06 mm	260032 0608/06
--	----------------

Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0810/06 mm	260032 0810/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1012/06 mm	260032 1012/06
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1216/06 mm	260032 1216/06
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8