

**Borestangssæt stål uden IK, højre, Type: SET1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden indvendig køling.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	22,5 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	27,5 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	27 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	11 mm

ISO-kode holder	S0810H SCLCR06
ISO-kode holder	S1216K SDUCR07
ISO-kode holder	S0608H SCLCR06
ISO-kode holder	S0810J SCLCR06
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	6 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	6,5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	4 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	110 mm
Samlet længde L	100 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	6 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

---

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8