

**HOLEX****Kraftig magnet med beskyttelsesplade, AlNiCo, Samlet højde: 54mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085934 54
GTIN	4045197608390
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kraftig magnet med broform.
- Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

**Anvendelse:**

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.

**Teknisk beskrivelse**

Enkelpol, dybde	20 mm
Nom. holdekraft	470 N
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Enkelpol, bredde	82 mm
Samlet højde	54 mm
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kraftig magnet

