



LED multifunktionslampe med skifteforsatser, Type: WF4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081459 WF4
GTIN	4058205019637
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativ LED 4-i-1 multifunktionslampe „Workers Friend“ af eloxeret aluminium med kraftig magnetfod og hurtigskiftesystem. Foruden den genopladelige basisenhed medfølger følgende skifteforsatser til næsten alle opgaver:

- **Lommelygteforsats, fokuserbar.**
- **Montagelampe med en længde på 11,5 cm, ekstremt smal og kan drejes 180°.**
- **Svanehalsslampe med en længde på 32 cm og en diameter på 7 mm.**
- **Inspektionslampe med en diameter på kun 4,3 mm.**

Lysnet: 280 lm

Lysnet, trin 2: 140 lm

Brændetid: 2,5 h

Lysvarighed, trin 2: 5,5 h

Batteritype: Lithium-ion

Samlet længde: 240 mm

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	35 mm
---------	-------

Brændetid	2,5 h
Lysnet, trin 2	140 lm
Lysnet	280 lm
Samlet længde	240 mm
Lysvarighed, trin 2	5,5 h
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Lommelygte