



## USB-hurtiglader, Type: HC218PD



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081602 HC218PD
GTIN	4013674176557
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Egnet til apparater, der oplades eller drives via USB. Den intelligente ladestyring sørger for en optimeret opladning, hvor Multisafe-teknologien beskytter de tilsluttede enheder og laderen. Integreret Power Delivery og Quickcharge hurtigladeprotokol. Kompatibel med Quickcharge 3.0.

Maks. ladestrøm: 3 A  
maksimal ydelse: 18 W  
Ladespænding: 5 V  
Antal USB-C-porte: 1  
Antal USB-porte: 1

### Teknisk beskrivelse

Ladespænding	5 V
Antal USB-porte	1
maksimal ydelse	18 W
Antal USB-C-porte	1
Maks. ladestrøm	3 A

