

Garant**Borestangsstabilisator 7×D maxi, Type: 10L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319469 10L
GTIN	4062406642471
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

Teknisk beskrivelse

Skafth-Ø D_2	32 mm
Skafthlængde L_s	53 mm
Samlet længde L_2	129 mm
Ø D_3	40 mm
Udhængslængde L_1	70 mm
Radius R	1,2 mm
C	1 mm

Skæreretning	højre
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Forskydning Z i forhold til akse	14 mm
Indv. drejedybde op til	7×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator