

Garant**Borestangsstabilisator 7×D maxi, Type: 12L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319469 12L
GTIN	4062406642495
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger. Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

Teknisk beskrivelse

Skæreretning	højre
Samlet længde L_2	143 mm
Udhængslængde L_1	84 mm
Radius R	1,2 mm
Skaft-Ø D_2	32 mm
Ø D_3	40 mm
C	1,5 mm

Skaftlængde L_s	53 mm
Spænde-Ø D_1	12 mm
Forskydning Z i forhold til akslen	18,5 mm
Indv. drejedybde op til	$7 \times D$
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator