

Garant**Borestangsstabilisator 7×D maxi, Type: 16L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319469 16L
GTIN	4062406642518
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L ₂	171 mm
Ø D ₃	40 mm
Skæreretning	højre
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Forskydning Z i forhold til akse	20 mm
Skaft-Ø D ₂	32 mm
Udhængslængde L ₁	112 mm
Skaftlængde L _s	53 mm

Radius R	1,2 mm
C	1,5 mm
Indv. drejedybde op til	7×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator