



Sortiment med skruetrækkerindsatser til Torx®, 1/4 - 1/2 tomme firkant 13 dele, Antal bits: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630041 13
GTIN	4018754323234
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Driv-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; topnøgleindsatser iht. DIN 3124. Indvendig og udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 - M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme skruer til Torx®: 8 stk. nr. 631809 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 tomme skruer til Torx®: 5 stk. nr. 631809 str. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Antal dele	13
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Længde	227 mm

Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle