



## Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant med værktøjsbæltetaske og bits 40 dele, Antal dele: 40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680204 40
GTIN	4010995446840
Artikelklasse	63K

### Beskrivelse

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Leveringsomfang:

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 2 stk. str. 1; 2

Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. str. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. i str. 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,2×6,5

Bits, C 6,3, til Torx®: 7 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. i str. 3; 4; 5; 6

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 13 stk. str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Adapter til topnøgler: 1 stk. 1/4 tomme udvendig sekskant - 1/4 tomme udvendig firkant

Universalholder, D 6,3: 1 stk. til 1/4 tomme bits C 6,3

Reverserbar skraldenøgle: 1 stk.

Forlængere: 2 stk. 75; 150 mm

Kardanled: 1 stk.

Skruetrækkergreb: 1 stk.

Opbevaring i: Funktionstaske med bælteclips

### Teknisk beskrivelse

Antal dele	40
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-14 mm
Drivprofil	Pozidrivskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivfirkant	1/4 tommer
Længde	185 mm
Bredde	110 mm
Højde	70 mm
Produkttype	Topnøgle