

**Knapmagnet med stålkappe, AlNiCo, Ø: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085946 13
GTIN	4045197372871
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Rund magnet med delt hæfteflade og boring.
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

**Anvendelse:**

- Indbygning i måleværktøjer med viser.
- Fiksering af små metalgenstande.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. holdekraft	7 N
Ø	13 mm
Højde	9,5 mm
Monteringsboring-Ø	4,4 mm
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Knapmagnet

