

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, neodym, Ø: 10mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085924 10
GTIN	2050001737731
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse**Udførelse:**

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til griber af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Ø	10 mm
Højde	4,5 mm
Nom. holdekraft	25 N
Materiale, overflade	forzinket
Gevind	M3 mm
Højde med gevind	11,5 mm
Vægt	4,5 g
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Gevindbøsning	ja

Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/085924-10>