

Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, Ø: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085925 20
GTIN	2050000964824
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AlNiCo.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Maks. reduktionsmål bagsiden	6 mm
Materiale, overflade	forzinket
Nom. holdekraft	35 N
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Højde	25 mm
Ø	20 mm
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Indbygningsmagnet

