

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, SmCo₅, Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085922 6
GTIN	2050000964930
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo₅).
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Gevindbøsning	ja
Vægt	2,7 g
Gevind	M3 mm
Nom. holdekraft	5 N
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Højde med gevind	11,5 mm
Højde	4,5 mm
Materiale, overflade	forzinket
Ø	6 mm

Materiale, magnetkerne	SmCo ₅
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogset med udvendigt gevind.10 dele Gevind M3	085921 M3
---	-----------