

**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614805 10
GTIN	4062406649531
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser.

Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbehøjde $h_1$	5 mm
Ring-ØD	20,9 mm
Nøglelængde L	153 mm
Ringhøjde $h_2$	7,6 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Kæbebredde b	21,9 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgler

