

## Indbygningsmagnet med pasningsmål, neodym, Ø: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085929 25
GTIN	2050001737632
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Magnetkerne i Neodym.

#### Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

### Teknisk beskrivelse

Materiale, overflade	Nikkel
Højde	35 mm
Nom. holdekraft	450 N
Maks. reduktionsmål bagsiden	7 mm
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Ø	25 mm
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Indbygningsmagnet

