

Indbygningsmagnet med pasningsmål, SmCo₅, Ø: 20mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 085928 20 |
| GTIN | 2050000964879 |
| Artikelklasse | 08Q |

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til greb af hård ferrit.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Magnetkerne i samarium-kobalt (SmCo₅).

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Højde | 25 mm |
| Maks. reduktionsmål bagsiden | 6 mm |
| Nom. holdekraft | 230 N |
| Materiale, overflade | Nikkel |
| Ø | 20 mm |
| maks. temperaturbestandighed | 200 °C |
| Materiale, magnetkerne | SmCo ₅ |
| Produkttype | Indbygningsmagnet |

