

**Kraftig magnet med beskyttelsesplade, AlNiCo, Samlet højde: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085934 20
GTIN	4045197372543
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kraftig magnet med broform.
- Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

**Anvendelse:**

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet højde	20 mm
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Nom. holdekraft	45 N
Enkeltpol, dybde	8 mm
Enkeltpol, bredde	20 mm
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kraftig magnet

