

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, SmCo₅, Ø: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085922 10
GTIN	2050000964954
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo₅).
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til griber af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Højde	4,5 mm
Nom. holdekraft	20 N
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Gvindbøsning	ja
Vægt	4,5 g
Ø	10 mm
Gvind	M3 mm
Højde med gevind	11,5 mm
Materiale, overflade	forzinket

Materiale, magnetkerne	SmCo ₅
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogset med udvendigt gevind.10 dele Gevind M3	085921 M3
---	-----------