

HOLEX**Magnet med stålkappe, AlNiCo, Ø: 21mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085940 21
GTIN	4045197372758
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Bearbejdning af stålkappen har ingen indflydelse på magneten.**
- **Magnetkraften er rettet nedad i kraft af indlejring i aluminiumring.**
- **Fastgøringsgevind i magnetens overflade.**
- **Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 220 °C.**

Anvendelse:

Indbygning i elementer, til fastholdelse eller løft.

Teknisk beskrivelse

maks. temperaturbestandighed	220 °C
Ø	21 mm
Højde	19 mm
Nom. holdekraft	40 N
Materiale, overflade	Stål
Monteringsgevind i magnethoved	M6 mm

Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kopmagnet