

HOLEX**Magnet med stålkappe, AlNiCo, Ø: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085940 27
GTIN	4045197372772
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Bearbejdning af stålkappen har ingen indflydelse på magneten.**
- **Magnetkraften er rettet nedad i kraft af indlejring i aluminiumring.**
- **Fastgøringsgevind i magnetens overflade.**
- **Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 220 °C.**

Anvendelse:

Indbygning i elementer, til fastholdelse eller løft.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	61 N
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Højde	25 mm
Monteringsgevind i magnethoved	M6 mm
Ø	27 mm
Materiale, overflade	Stål

Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kopmagnet