

HOLEX**Kraftig magnet med beskyttelsesplade, AlNiCo, Samlet højde: 35mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 085934 35 |
| GTIN | 4045197372604 |
| Artikelklasse | 02A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kraftig magnet med broform.
- Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|----------------|
| Enkelpol, bredde | 44 mm |
| Enkelpol, dybde | 11 mm |
| Nom. holdekraft | 235 N |
| maks. temperaturbestandighed | 550 °C |
| Samlet højde | 35 mm |
| Materiale, magnetkerne | AlNiCo |
| Produkttype | Kraftig magnet |

