

Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085925 6
GTIN	2050000964800
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AlNiCo.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Materiale, overflade	forzinket
Maks. reduktionsmål bagsiden	2 mm
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Højde	10 mm
Ø	6 mm
Nom. holdekraft	2 N
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Indbygningsmagnet

