



Magnet-vinkel kan indstilles tung, Ferrit, Type: 974



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085952 974
GTIN	2050000965524
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

Spændebakkens arme kan indstilles sikkert til enhver vinkel fra **45° til 90°**.
Inkrementelle markeringer med 15° mellemrum letter positioneringen.

Anvendelse:

Hjælpe middel til opspænding af komponenter under udførelse af svejse- og monteringsarbejde.

Teknisk beskrivelse

Bredde	35 mm
Nom. holdekraft	400 N
Type	974
Vinkeljusteringsområde	45 - 90 grader
Højde	140 mm
Længde	140 mm
Vægt	1,4 kg

Materiale, magnetkerne

Ferrit

Produkttype

Vinkelmagnet