

**Garant****Endeplansfræser N, TiAlN, Ø×bredde js16: 50X36 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	181750 50X36
GTIN	4045197096647
Artikelklasse	11U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skærgeometri til universel brug.

**Excentrisk bagslibning.**

Med 30° spiral og TiAlN-belægning.

**Bemærk:**

$f_z$  for  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Borings-Ø H7: 22 mm

Antal tænder Z: 8

Tilspænding  $f_z$  til beskæring i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	8
Borings-Ø H7	22 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring

Samlet højde	36 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	N
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser