

**Kraftig magnet med beskyttelsesplade, AlNiCo, Samlet højde: 41 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085934 41
GTIN	4045197372628
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kraftig magnet med broform.
- Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.

Teknisk beskrivelse

Samlet højde	41 mm
Nom. holdekraft	370 N
Enkelpol, dybde	15 mm
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Enkelpol, bredde	57 mm
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kraftig magnet

