



Vindejern, justerbare forstærket, Type: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	1481507
GTIN	4045197814937
Artikelklasse	12L

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 14,5 - 36 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M25 – M58

Til håndrivaler Ø DIN 206: 20 - 45 mm

Samlet længde: 1120 mm

Teknisk beskrivelse

Til håndrivaler Ø DIN 206	20 - 45 mm
Samlet længde	1120 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M25 – M58
Spændvidde □	14,5 - 36 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern