



## Vindejern, justerbare forstærket, Type: 6



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 148150 6      |
| GTIN                | 4045197814920 |
| Artikelklasse       | 12L           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 9 - 24 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M16 – M42

Til håndrivaler Ø DIN 206: 11 - 32 mm

Samlet længde: 900 mm

### Teknisk beskrivelse

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Spændvidde □                        | 9 - 24 mm  |
| Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M16 – M42  |
| Samlet længde                       | 900 mm     |
| Til håndrivaler Ø DIN 206           | 11 - 32 mm |
| Norm                                | DIN 1814   |
| Produkttype                         | Vindejern  |