



## Vindejern, justerbare forstærket, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148150 5
GTIN	4045197814913
Artikelklasse	12L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 7 - 20 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M12 – M33

Til håndrivaler Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Samlet længde: 700 mm

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde □	7 - 20 mm
Samlet længde	700 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	9 - 26 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M12 – M33
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern