



Vindejern, justerbare forstærket, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148150 2
GTIN	4045197814883
Artikelklasse	12L

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 3 - 9 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M4 – M12

Til håndrivaler Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Samlet længde: 280 mm

Teknisk beskrivelse

Til håndrivaler Ø DIN 206	5 - 10 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M4 – M12
Spændvidde □	3 - 9 mm
Samlet længde	280 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern