

Garant
Aluminium-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/3

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplade nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Skær-Ø D_c : 40 mm

Antal skær Z: 3

Udhængslængde L_1 : 50 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$: 110 mm

Skaft-Ø D_s h6: 32 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min} : 70 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	50 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	27,56 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 4 (15IP)

Rampingvinkel α_{maks}	3,12 grader
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	110 mm
Cirkulær borefræsning a_p	9 mm
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	70 mm
Skær- $\varnothing D_c$	40 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser