




## Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patronstype: 200



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313475 200
GTIN	4019208193496
Artikelklasse	32R

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Spændebakker med spidsfortanding 1/16 tomme × 90°. Skrånet til små spænde-Ø.

**Finfræset** not og fortanding, **ikke bruneret**.

**Materiale:**

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

**Passer til:**

**Spændepatroner** fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

**Specialtilbehør:**

Notsten nr. 313505 – 313605.

**Bemærk:**

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Højde H	40 mm
Længde L	98 mm
Bredde B	35 mm
Notbredde D	17 mm
Boringsafstand a	15 mm

Til patrontype	200 mm
Boringsafstand b	22 mm
Til gevind DIN 912	M12
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron