

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	36 mm
Spænde højde L_2	18 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A20R SVUBR/L11
Samlet længde L	200 mm
Serie	GARANT Master
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Midterforskydning L_3	13 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	24 mm
Plattestørrelse	11 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang