

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Stift	259049 7
Samlet længde L	95 mm
Underlægsplade	259033 6
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Spændejern	259038 18
Skrue til spændejern	259021 6
Serie	Master Eco
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm

ISO-kode holder	MWLNLR/L 2020X08
Plattestørrelse	8 mm
Skafstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder