

**Garant****GARANT Master eco klemholder, skrueklemning, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

**Leveringsomfang:**

Med underlagsplatte 1,5°.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer til underlagsplatte	279824 1
Serie	Master Eco
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Underlagsplatte 1,5°	279819 1
Samlet længde L	80 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Spændeskruer til gevindplade	269023 3
Plattestørrelse	16 mm

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder